

国内唯一

サニタリー配管専用の回転継手
 TBニイガタ・
 サニタリースイベルジョイント

漏れなく流体輸送しながら **360°回転**
 クランプを着脱せずに配管の動きにも追従します。

01 分解・洗浄・組立が容易

ジョイント本体は分割型で手締め用のサニタリー用クランプバンドで固定する為、分解・洗浄・組立が容易。コンパクト設計で軽量なので取扱が容易で、メンテナンスが簡単です。

02 スムーズな流体の流れ

ジョイント内部はフラットな形状、サニタリースイープエルボを使用しパッキンは液だまりを防止する形状。CIP洗浄にも対応。

03 配管ラインの耐久性向上

一般的なテフロンホースより強度が高く、配管の動きに追従できるサニタリースイベルジョイントの接続によりホースのねじれを吸収、配管ラインの耐久性を向上させます。



高品質な回転継手を短納期でお届けします

— 高品質

1986年の製品開発から約40年に渡る製造・販売実績から高品質な回転継手をお届けします。

— 短納期

一部ラインナップについては半製品を在庫しておりますので短納期のご用命にもお答えします。

— 技術力・専門性

当社は1955年からスイベルジョイントの販売を開始し、国内TOPのシェアを維持しています。国内唯一のサニタリースイベルジョイントメーカーとして多種多様な業種への販売してきた経験から最適な回転継手をご提案します。

高品質

短納期

技術力・
専門性

実績流体

- 清涼飲料水全般 □ 酒類全般 □ 調味料 □ 食品 □ 香料
- 塗料 □ 化粧品原料 □ 育毛剤 □ 洗剤 □ 溶剤
- 界面活性剤 等

- シリコン □ スラリー □ 薬品 □ フィルム感光材 等

用途 / 実績例

- ホース根元に装着 ▶ ねじれ吸収・取り回し可能
- 抽出機 / 充填機 ▶ 配管振分(タンクから別タンクへ等) クランプ着脱は不要!
- 計量器 上下可動部 ▶ 複数使用で3次元の動きにも対応可能
- 製品タンク ▶ 昇降吸収用



基本スタイル



スタイルNo.20



スタイルNo.30



スタイルNo.40

標準仕様

呼び径	1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S
本体	標準:SUS316 その他材質もご相談ください ※SUS316L、SUS32750、ハステロイ(C276)実績有
スタイルNo.	#20(直管型)・#30(90°エルボ型)・#40(U字型)
パッキン	標準型 (PTFE+シリコンゴム) 最高使用圧力:0.98MPa 最高試験圧力:1.47MPa OFS型ノンシリコンパッキン (PTFE+SUSスプリング) 最高使用圧力:0.3MPa 最高試験圧力:0.5MPa
スライドリング材質	PTFE
接続	ISO IDFヘルール接続・ブレンエンド(溶接)・ユニオン
使用温度	-10℃~150℃

- ノングリース設計 ■ 表面仕上げ処理:バフ#400 ■ オプション:電解研磨
- 食品衛生法適合証明取得(パッキン、スライドリングAB)

交換部品

- パッキン
 - スライドリングA
 - スライドリングB
- ※1回/年の交換推奨



お問い合わせはこちらから



TB Global Technologies Ltd.

TB TOKYO BOEKI

TBグローバルテクノロジーズ株式会社 スイベルジョイント営業部

本社 | 〒104-0031 東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン28階
TEL : 03-6633-5276 FAX : 03-6841-8440

名古屋サービスセンター | 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル12階
スイベルジョイント営業部 | TEL : 052-582-9811 FAX : 052-565-1244

長岡工場 | 〒940-0021 新潟県長岡市城岡2-5-1 TEL : 0258-24-1650 FAX : 0258-24-0000

お問い合わせ
フォームはこちらから

